

## **bott** **Werkbank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

**Artikelnummer: 231729**



### Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

### Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Platte	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet

Höhe	910 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Anlieferung	fertig montiert
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden	Gewicht	38,372 kg

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen