

Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Stahl, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 244 x 408 mm, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236230



Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Stahl
- Inhalt 5 l
- Höhe x Breite x Tiefe 114 x 244 x 408 mm
- verschließbar mit Schraubkappe
- Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- ohne Ablauf
- mit Tragegriff
- mit UN-Zulassung
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Verschluss	Schraubkappe
Behältertyp	Kanne	Flammsperre	nein
Kanistertyp	Transportkanister	Zulassung	UN
Inhalt	5 l	Vakuum-/Überdruckausgleich	ja
Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare	Ablauf	ohne

Stoffe			
Material	Stahl	Gefahrstoffbehälter Ausstattung	umlaufender Kunststoff- Schutzring
Oberfläche außen	verzinkt // beschichtet	Griff	Tragegriff
Farbe außen	gelb	Dichtung	NBR
Höhe	114 mm	Lieferumfang	inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Breite	244 mm	Gewicht	2,2 kg
Tiefe	408 mm		