

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm, Ebenen mit Stahlboden, 9 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 946079



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

mit Auszugböden und Schubladen

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Ebenen mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 35 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 9x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 35 kg
- Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %

- mit Auszugssperre
- Ausstattung: 9 Schubladen, 2 Auszugböden
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	Werkstattsschrank	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	1000 mm	abschließbar	ja
Breite	1000 mm	Schließfunktion	3-riegeliger- Schließmechanismus
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Auszugsführung	kugelgelagert
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Traglast Fachboden	35 kg	Auszugsführung Boden	kugelgelagert
Schubladen Anzahl	9 Stück	Auszug	70 %
Schubladen Anzahl x Höhe	9x90 mm	Auszug Schublade	100 %
Schubladentraglast	35 kg	Auszug Boden	100 %
Auszugböden	2 Stück	Auszugssperre	ja
Traglast Auszug	35 kg	Türöffnungswinkel	105 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Ausstattung detailliert	9 Schubladen, 2 Auszugböden
Schließsystem	Zylinderschloss	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Unterbau	Sockel	Gewicht	77,5 kg
Material	Stahlblech		

Zubehör

946443		Auszugboden für Werkstattsschrank, mit Wannenanrand, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 35 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
946465		Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, In schwarz
946498		Schublade für Werkstattsschrank, Höhe 90 mm

974529		Einteilungsset, mit 11 Fächern, Aus Kunststoff in schwarz
--------	---	---

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot