

# Niko Toegangscontrole - extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een inbouwdoos

10-836

4 jaar  
garantie

Met dit extern relais kan je een slot openen. Het is geschikt voor montage in een inbouwdoos en reageert op een deuropenerfunctie zonder dat daarvoor extra programmering nodig is. Bevat je installatie meerdere relaismodules, dan kan je de programmering uitvoeren met behulp van het servicetoestel.

## Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een inbouwdoos om de correcte deur te openen als er meerdere buitendeuren zijn - beschermingsgraad: IP20, voor inbouw in een inbouwdoos, beschermen tegen vocht - potentiaalvrij relaiscontact (N.O.: 24V DC / 2A) - met eigen busaansluiting voor een situatieafhankelijke montage - alternatief kunnen ook stuurfuncties gebruikt worden - deuropentijd: 1 s / aanpasbaar via servicetoestel - 2- resp. 3-draads techniek mogelijk - max. 10 toestellen in 2-draads techniek - ingangsstroom (2-draads):  $I(a) = 0,9\text{mA}$  in rusttoestand - ingangsstroom (3-draads):  $I(a) = 0,4\text{mA}$ ,  $I(P) = 0,5\text{mA}$  in rusttoestand - maximale ingangsstroom (3-draads):  $I(P_{\text{max}}) = 12\text{mA}$  - max. kabeldoorsnede: 0,8mm - toegelaten omgevingstemperatuur: -20 tot 50°C - programmering via het servicetoestel - afmetingen: H 52 x B 52 x D 23mm

- Markering: CE

