

Technisch specificatieblad

Multi-Quick-klem

Artikelnr. 2153106



Pg en metrisch
Eenvoudig te bevestigen
Veilige vergrendeling
Radiaal inlegbaar
Vereenvoudigd voorraadbeheer
Klembereiken van 15-37 mm
Universeel toepasbaar
Bevestiging in railtype CL2008




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2153106
Type	M-Quick 15-19LGR
Omschrijving 1	Kabelbuisklem Multi-Q koppelb.
Dimensie	15-19mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,55 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	27,50 mm
Afmeting B	15,50 mm
Afmeting E	8,00 mm
Afmeting F	4,10 mm
Afmeting H	32,00 mm
Afmeting h	7,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uittrekwaarden	40 N
Type bevestiging	Schroefgat
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Borgsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spanbereik D	15,00 - 19,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>