


MarCal 16 U. Órás tolómérők


- Nagy kontrasztos számlap
- Ütésálló mérőegység
- Nullpontbeállítás a forgatható számlapnak és rögzítőcsavarnak köszönhetően
- Matt krómozott vonalskála
- Rögzítőcsavar, fent
- Mérőfelületek rozsdamentes acélból, edzett
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Megemelt vezetőpályák a mérőléc védelméért
- Szállítási terjedelem: Tok



Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Skálaosztás érték	Mutatófordulat mm-ben	Híbatartár	Szabvány	Mélységmérő	Dörzskerék
4107005	16 U	0 – 150	0,01	1	0,03	DIN 862	szögletes	•
4107107	16 U	0 – 150	0,02	2	0,03	DIN 862	szögletes	•

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4107005	10	16,5	234	16	40
4107107	10	16,5	234	16	40



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4100302	Táska 150 mm méréstartományhoz	
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em



16 Em