

Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|-----------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 110554 |
| EAN | 4024941938518 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose Quick-Connect |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h |
| Spannung | 100 bis 130V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | gelb |
| Gerätefarbe | Klappdeckel gelb RAL 1012 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25 |
| Geräte-Höhe | 101mm |
| Geräte-Breite | 102mm |
| Geräte-Tiefe | 132mm |
| Gehäusegrösse | 102x102 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|--|
| | Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen |

| Logistikdaten | |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,395 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941938518 |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Länge | 410 mm |
| Breite | 285 mm |
| Gewicht | 0,395 kg |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941826983 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 4,176 kg |
| Volumen | 17.062,5 ccm |



1 MB 120

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| b | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| c | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| d | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 119,0 | 121,0 | 122,0 | 130,0 | 130,0 | 131,0 |
| g | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| h ø | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| i | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |