

**Artikelnummer:** 123697

**Kurzbeschreibung:** basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 2250 x D 1000 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 2250 x H 2000 mm: [ul]<li> Profielframes 50- x- 50- mm, dikte 1,5- mm</li><li> Lengtebalken van geperforeerd trapprofiel, voor opname van de plaatstalen- resp. draadscheidingen</li><li> 19- mm spaanplaten worden stevig in de lengtebalken gelegd</li><li> Kleur frame: blauw (RAL- 5015)</li><li> Kleur lengtebalken: lichtgrijs (RAL- 7035)</li><li> Vakniveaus in raster van 50- mm verstelbaar</li><li> Aantal niveaus: 3</li><li> Vaklast: 452- kg</li><li> Sectielast: 3600- kg</li><li> Afm.: b- 2250 x h- 2000- mm</li><li> Diepte: 600, 800, 1000 of 1200- mm</li>[ul]

