


Klemme, Schraubanschluss, Trennklemme, 6mm², grau



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	8 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	500 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	0,2 mm ²
• maximal	10 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung / minimal	0,25 mm ²
• mit Aderendbearbeitung / maximal	6 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung / minimal	0,2 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung / maximal	10 mm ²
Ausführung des Anschlusses	
• 1	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	seitlich
Mechanischer Aufbau	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	57,8 mm
Tiefe	47,5 mm
Länge	48 mm
Befestigungsart	Hutschiene TH35
Material / des Isolierkörpers	sonstige
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-60 °C
• maximal	-105 °C

[Bestätigungen](#)[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1000-6AH00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1000-6AH00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1000-6AH00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



