

Druckluft Hämmer

DW_12S

Meißelhammer



Meißelhammer für schwerste Abbrucharbeiten an Schlacke, Beton und gewachsenen Natursteinen. Dieser Hammer ermöglicht eine sehr hohe Abbauleistung aufgrund der enormen Schlagenergie. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

- hitzebeständig

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	Sechskant
Meißeleinsteckende	S 22 x 82 mm
Schlagzahl (1/min)	800
Gewicht ohne Meißel (kg)	12,8
Gesamtlänge (mm)	640

DW_12S

Meißelhammer



FM_S22/82.5_1000

Flachmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 1000 mm



FM_S22/82.5_450

Flachmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 450 mm



FM_S22/82.5_2000

Flachmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 2000 mm



FM_S22/82.5_1500

Flachmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 1500 mm



SM_S22/82.5_1000

Spitzmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 1000 mm



SM_S22/82.5_1500

Spitzmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 1500 mm



SM_S22/82.5_2000

Spitzmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 2000 mm



SM_S22/82.5_450

Spitzmeißel Aufnahme sechskant
22x82,5 mm, Nutzlänge 450 mm