

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> Anschluss 1p/N 12x Kompaktgerät  
1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm <sup>2</sup> , 1p+N, 12TE, 12x Kompakt
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	1
Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräte mit Hilfsschalter</li> <li>• Geräte mit N-Leiter</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Ja</p>
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Anzahl	

Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	12
--	----

#### Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

#### Mechanischer Aufbau

Teilungsmaß	18 mm
Höhe	13,7 mm
Breite	42,4 mm
Länge	217,8 mm
Nettogewicht	106 g

#### Approbationen Zertifikate

**allgemeine Produktzulassung**

[Sonstige](#)

**Konformitätserklärung**



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3674-0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3674-0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3674-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3674-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



5ST3674-0

