

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CE21-0AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	11,3 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	125,0 mm (4,9 in)
Höhe	140,0 mm (5,5 in)
Tiefe	71,0 mm (2,8 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2,1 kg (4,6 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Lastseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	4,00 mm ² (12 AWG)

PE-Anschluss

Ausführung	M4 x 8, U-Scheibe, Federring
------------	------------------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------