

## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 800 x 490  
mm, Böden aus Holz mit  
Kunststoffbelag, 3 Wände  
geschlossen, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526706



## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen




- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm
- Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
- 3 Wände geschlossen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Ladeflächenlänge	800 mm
Wagentyp	Aktenwagen	Ladeflächenbreite	490 mm
Traglast	150 kg	Wagen Ausstattung	3 Böden, Rückwand
Höhe	1070 mm	Schiebebügel	2 Stück
Material Platte	Holz	Türen	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Gestell	Stahl	Bereifung	TPE
Oberfläche	pulverbeschichtet	Rad-Ø	125 mm
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Radlager	Rillenkugellager
elektrisch leitend	nein	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	3 Stück	Garantie	5 Jahre
Etagenhöhen mm	190/550/920	Gewicht	43 kg

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau