


Magazinschrank mit Klappkästen

Höhe x Breite x Tiefe 1820 x 634 x 200 mm, 56 Kästen, Gehäuse mit Lackierung

Artikelnummer: 880196



Magazinschrank mit Klappkästen

Magazinschrank mit Klappkästen





- Höhe x Breite x Tiefe 1820 x 634 x 200 mm
- 56 Kästen
- 24 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 20 x H x B x T 150 x 113 x 102 mm, 12 x H x B x T 190 x 142 x 133 mm
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gehäuse aus Stahl / Kästen aus ABS
- Gehäuse mit Lackierung
- Kästen in transparent
- Kästen klappbar und herausnehmbar
- Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Lieferumfang: inklusive Etiketten
- Bestellhinweis: Korpusfarbe bei Bestellung bitte angeben, ohne Angabe wird RAL5007 Brillantblau geliefert



Technische Details

Behältertyp	Kleinteilemagazin	Oberfläche Gehäuse	lackiert
Euronorm	nein	Material Kasten	ABS
Höhe	1820 mm	Farbe Kasten	transparent
Breite	634 mm	Kasten Funktion	klapp-/herausnehmbar
Tiefe	200 mm	Griff	Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Kästen Anzahl	56 Stück	drehbar	nein
Kasten-Anzahl x Größe	24 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 20 x H x B x T 150 x 113 x 102 mm, 12 x H x B x T 190 x 142 x 133 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Material Korpus	Stahl	Lieferumfang	inklusive Etiketten
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Bestellhinweis	Korpusfarbe bei Bestellung angeben
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	38 kg

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
530880		Sortimentskoffer Typ A, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 340 x 240 mm, 15 Kästen, Koffer aus Stahl / Kästen aus Polystyrol, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Kästen in farbig