


CONNECT 270-271



Connecteur/Réducteur pour tuyau métallique

Caractéristiques

- facile et rapide à monter
- réutilisable (threaded version)
- conforme à RoHS

Plage de température

- 200°C

Construction, matériau

tôle zinguée

Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande
- acier inoxydable (INOX)

approprié pour le tuyau

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 352 (SE RAILWAY / SE RAILWAY PLUS); 355 (AS / SWEEPER / VAC-TRUCK REINFORCED / VAC-TRUCK ORANGE);
 PROTAPE®: 371 HT; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS);

CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);
 NORPLAST®: 379 + 383 + 380 + 388 + 389; 384 (AS / FOOD); 384 + 386 + 389 C-AS; 385 (AS / C-AS); 389 PLUS;
 TIMBERDUC: 531 - 533 AS;
 SuperFlex: 372;
 NEO: 390 (ONE / TWO);
 SIL: 391 (ONE / TWO)

approprié pour le Ø intérieur du tuyau d1 mm	approprié pour le Ø intérieur du tuyau d2 mm	Longueur raccord l1 mm	Longueur raccord l2 mm	Longueur totale l3 mm	Epaisseur paroi mm	Poids kg / p.	Numéro de commande
Raccord de tuyau flexible							
50	50	40	40	90	0,6	0,200	270-0050-0000
60	60	40	40	90	0,6	0,200	270-0060-0000
70	70	40	40	90	0,6	0,200	270-0070-0000
75	75	40	40	90	0,6	0,200	270-0075-0000
80	80	40	40	90	0,6	0,200	270-0080-0000
90	90	40	40	90	0,6	0,200	270-0090-0000
100	100	40	40	90	0,6	0,200	270-0100-0000
110	110	40	40	90	0,6	0,300	270-0110-0000
120	120	40	40	90	0,6	0,300	270-0120-0000
125	125	40	40	90	0,6	0,300	270-0125-0000
130	130	40	40	90	0,6	0,300	270-0130-0000
140	140	40	40	90	0,6	0,400	270-0140-0000
150	150	40	40	90	0,6	0,500	270-0150-0000
160	160	40	40	90	0,6	0,500	270-0160-0000
170	170	40	40	90	0,6	0,500	270-0170-0000
175	175	40	40	90	0,6	0,600	270-0175-0000
180	180	40	40	90	0,6	0,600	270-0180-0000
200	200	40	40	90	0,6	0,600	270-0200-0000
215	215	40	40	90	0,6	0,700	270-0215-0000
225	225	40	40	90	0,6	0,700	270-0225-0000
250	250	60	60	130	0,6	0,800	270-0250-0000
275	275	60	60	130	0,6	0,900	270-0275-0000
300	300	60	60	130	0,7	1,000	270-0300-0000
315	315	60	60	130	0,7	1,100	270-0315-0000
325	325	60	60	130	0,7	1,200	270-0325-0000
350	350	60	60	130	0,7	1,300	270-0350-0000
375	375	80	80	170	0,7	1,500	270-0375-0000
400	400	80	80	170	0,7	1,600	270-0400-0000

Autres données techniques sur www.norres.com. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs ont été déterminées à 20°C et sont des informations approximatives.

CONNECT 270-271

approprié pour le Ø intérieur du tuyau d1 mm	approprié pour le Ø intérieur du tuyau d2 mm	Longueur raccord l1 mm	Longueur raccord l2 mm	Longueur totale l3 mm	Epaisseur paroi mm	Poids kg / p.	Numéro de commande
450	450	80	80	170	0,7	2,100	270-0450-0000
500	500	80	80	170	0,7	2,300	270-0500-0000

Réduction de tuyau flexible

Ø intérieur du tuyau d1 mm	Ø intérieur du tuyau d2 mm	Longueur raccord l1 mm	Longueur raccord l2 mm	Longueur totale l3 mm	Epaisseur paroi mm	Poids kg / p.	Numéro de commande
75	50	40	40	135	0,6	0,200	271-0075-0000
80	70	40	40	125	0,6	0,200	271-0080-0000
100	80	40	40	140	0,6	0,200	271-0100-0000
125	100	40	40	145	0,6	0,300	271-0125-0000
150	100	40	40	175	0,6	0,300	271-0150-0000
200	150	40	40	175	0,6	0,500	271-0200-0000
250	200	60	40	200	0,6	0,800	271-0250-0000
300	200	60	40	265	0,7	1,200	271-0300-0000
80	50	40	40	135	0,6	0,200	271-0080-2655
100	70	40	40	150	0,6	0,200	271-0100-2660
125	80	40	40	175	0,6	0,300	271-0125-2665
150	80	40	40	205	0,6	0,400	271-0150-2670
150	125	40	40	145	0,6	0,300	271-0150-2671
200	100	40	40	245	0,6	0,600	271-0200-2675
200	125	40	40	215	0,6	0,600	271-0200-2676
250	125	60	40	300	0,6	1,000	271-0250-2680
250	150	60	40	270	0,6	0,900	271-0250-2681
300	150	60	40	335	0,7	1,300	271-0300-2685
300	250	60	40	195	0,7	1,300	271-0300-2687

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur www.norres.com.

Accessoires



CLAMP 212



CLAMP 216



CLAMP 208



CLAMP 211



CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223

Autres données techniques sur www.norres.com. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs ont été déterminées à 20°C et sont des informations approximatives.