



LED Einbauleuchte
ledboX

Variante A
mit Zuleitung

Produktmerkmale

- Inklusive 200 mm Zuleitung und LED-Stecker
- Metallgehäuse: aluminium-eloxiert EV1 oder schwarz
- Mit opalisiertem Diffusorprofil (Lichtblende)
- Geringe Einbautiefe 10 mm
- Breite: 20 mm
- Nutbreite: 16 mm (ohne Halteclip) bzw. 17 mm (mit Halteclip)
- Montage: LED Einbauleuchte mit oder ohne Halteclip in die Bohrung bzw. Fräsung eindrücken

Zubehör



Endkappe mit Zuleitung

- Inklusive 200 mm Zuleitung und LED-Stecker
- Kunststoff lichtgrau oder schwarz
- von Hand im Gehäuseprofil mit leichtem Presssitz montierbar




Halteclip

- Edelstahl
- alle 500 mm 1 Halteclip

Artikel	Bestell-Nr.	
	grau	schwarz
Endkappe mit Zuleitung 200 mm	708786	728546
Endkappe	708799	728547
Artikel	silber	schwarz
ledboX Einbau-Aluminium Profil eloxiert, 3 m	708800	728549
ledboX Diffusor 3 m	708790	
ledboX Einbau-Aluminium Profil eloxiert, 3 m mit Abdeckprofil opal	105837	105886
Halteclip	708803	

Maßzeichnung



Maße

Technik in Kürze

Bezeichnung

LED Einbauleuchte
ledboX mit Zuleitung
(mm)

Leuchtentyp:

LED-Einbauleuchte

Beleuchtungsart:

Funktionsbeleuchtung

Oberfläche:

aluminium-eloxiert EV1, schwarz

1. Breite	20
2. Fräsnutbreite mit Halteclip	17
Fräsnutbreite ohne Halteclip	16
3. Fräsnuttiefe bzw. Einbautiefe	10
4. Endkappenlänge	15
5. Kragenhöhe	0,8



LED Einbauleuchte ledboX

Variante B Kontakt

Produktmerkmale

- Unkomplizierte und kostengünstige Montage in Verbindung mit Kontaktelement Rund (Ru) bzw. Lang (La)
- Metallgehäuse: aluminium-eloxiert EV1 oder schwarz
- Geringe Einbautiefe 10 mm
- Breite: 20 mm
- Nutbreite: 16 mm (ohne Halteclip) bzw. 17 mm (mit Halteclip)
- Montage: LED Einbauleuchte mit oder ohne Halteclip in die Bohrung bzw. Fräsung eindrücken

Zubehör



Endkappe Kontakt

- Inklusive 200 mm Zuleitung und LED-Stecker
- Kunststoff lichtgrau oder schwarz
- von Hand im Gehäuseprofil mit leichtem Presssitz montierbar

Halteclip

- Edelstahl
- alle 500 mm 1 Halteclip


Artikel	grau	schwarz
Endkappe Kontakt	708797	728548
Endkappe	708799	728547
Artikel	silber	schwarz
ledboX Einbau-Aluminium Profil eloxiert, 3 m	708800	728549
ledboX Diffusor 3 m	708790	
ledboX Einbau-Aluminium Profil eloxiert, 3 m mit Abdeckprofil opal	105837	105886
Halteclip	708803	
Artikel		
Kontaktelement Lang (La)	683255	
Kontaktelement Rund (Ru)	678199	

Zubehör - Kontaktelemente



Kontaktelement Lang


- Inklusive 100 mm Zuleitung
- Mit Kabelhalter
- Kontaktflächen vergoldet




Kontaktelement Rund

- Inklusive 2000 mm Zuleitung
- Kontaktflächen vergoldet


Maßzeichnung



Anwendung mit Kontaktelement Lang



Anwendung mit Kontaktelement Rund



Maße

Bezeichnung	LED Einbauleuchte ledboX Kontakt (mm)
1. Breite	20
2. Fräsnutbreite mit Halteclip Fräsnutbreite ohne Halteclip	17 16
3. Fräsnuttiefe bzw. Einbautiefe	10
4. Endkappenlänge	15
5. Kragenhöhe	0,8
6. Kontaktbreite	8

Technik in Kürze

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Schutzart:	Aluminium-eloxiert EV1, schwarz
Einbautiefe:	IP 20
Anschluss an:	10 mm
	Kontaktelement Lang, Kontaktelement Rund