

MNX PC 150/85 XHG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/85 XHG
Artikelnummer: 6013333
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074061201
E-Nummer:
 Finland: 3435602
 Dänemark: 8212027967
 Schweden: 6013333
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		180	130	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.1	5.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		PUR			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Gost R
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MIV 150		Montageplatte			
MIN 10		Tragschiene TS 15			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 150/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungsglaschen			

