

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71514 Lenkrolle mit Feststeller



Transportgeräte

Mit Feststeller Doppelstopp. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	350
Radgröße (mm)	200 x 50
Bereifung	Polyamid
Bauhöhe (mm)	237
Anschraubplatte (mm)	135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm)	105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm)	11
Gewicht (kg)	3,06
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976715148