


PHEG1 FD P 3 (767 610)



Einschenkelig (dreiteilig)
 Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Minuspol
 Pluspol: Prüfkopf
 Minuspol: Erdungsklemme
 Ausführung: ohne Magnet

Typ	PHEG1 FD P 3
Art.-Nr.	767 610
Ansprechspannung (U _i)	1,1 kV
Nennspannung (U _N)	3,0 kV
Spannungsart	DC
Länge Prüfkopf (l _s)	1245 mm
Länge Isolierstange (l ₁)	1500 mm
Länge Handhabeverlängerung (l ₂)	1470 mm
Länge Erdungsleitung	6000 mm
Gesamtlänge (l _G)	4125 mm
Erdungsklemme	ohne Magnet
Norm	Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Fahrdrahtleitungen
Ausführung	zweipolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung	Cu-Leitung, hochflexibel
Gewicht	4,4 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135208
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.