

## FPMA-MOBILE1800

## STAZIONE DI LAVORO MOBILE NEOMOUNTS

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	27 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	6 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Girare Mobilità completa
Regolazione altezza	180 cm
Inclinazione (gradi)	25°
Perno (gradi)	180°
Tipo di regolazione	Manuale

#### INFORMAZIONI

Colore	Argento
Materiale principale	Alluminio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371440701

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

**FPMA-MOBILE1800 è una stazione di lavoro mobile su cui può essere montato un PC, uno schermo LCD/LED/TFT, la tastiera e il mouse.**

Il supporto a pavimento Neomounts, modello FPMA-MOBILE1800 è una stazione di lavoro mobile su cui può essere montato un PC, uno schermo LCD/LED/TFT, la tastiera e il mouse.


Utilizzate una postazione di lavoro mobile per sfruttare pienamente le capacità del vostro hardware. Imposta il tuo schermo, tastiera e mouse nel modo giusto per avere questa postazione di lavoro in qualsiasi posizione desiderata. Lo schermo è facile da inclinare e ruotare.

Questo crea l'angolo di visione ideale e riduce il rischio di dolori al collo e alla schiena. I cavi possono essere collocati lungo la colonna.

Adatto per schermi fino a 27" (69 cm) con una capacità massima di trasporto di 6 kg e fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

## FPMA-MOBILE1800

## STAZIONE DI LAVORO MOBILE NEOMOUNTS



Neomounts

Measuring unit: mm