

PRODUKTDATENBLATT

FT30

PROLINE ●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Verstärkte Armierung für hohe seitliche Belastung
- Hohe Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen.



Typenbezeichnung	FT30
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	201150
GTIN	4011890005699
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,575 kg
Produktabmessung	300 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	5100 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF511
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045091
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	98 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	14,375 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT