



Pendelhub-Stichsäge DW 331 KT



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse
- Blausaugvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Serienmäßiger Lieferumfang

- Stichsägeblatt
- Sägeschuh-Schutzauflage
- Absaugadapter
- T-STAK-Box II

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
max. Schnittleistung (Holz)	130 mm
max. Schnittleistung (Stahl)	12 mm
max. Schnittleistung (NE-Metalle)	30 mm
Gewicht	2,8 kg