

# Kompakt und Leistungsstark

# PREBENA

www.prebena.de

## Kompressor WARRIOR 255



10 m Anschlusskabel



klappbarer  
Transportgriff



große, luftbereifte Räder  
für Mobilität auch an  
unwegsamen Stellen



baustellengerechte  
Armaturen

### Technische Daten:

Motor: 230 V / 1840 W  
Drehzahl: 2840 U/min.  
Ansaugleistung: 256 l/min.  
Füllleistung: 150 l/min.  
Lautstärke (LpA): 80 dB(A)  
max. Druck: 10 bar  
Kessel: 20 l  
Gewicht: 45 kg



Halterung für PREBENA  
Schlauchtrommel

### Besondere Merkmale:

- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- Druckminderer mit Manometer
- Manometer für Ausgangsdruck
- 2 geregelte Druckluftanschlüsse
- Hochwertige Anschlusskupplungen
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn
- Handgriff mit Antirutschbelag
- zusätzlicher Transportgriff
- Motorschutz
- TÜV-Frei

40 Liter mehr Ansaugleistung als  
vergleichbare Kompressoren seiner Klasse.

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26 · D-63679 Schotten · Tel.: 06044/9601-0 · Fax: 06044/9601-820 · info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16 · D-22926 Ahrensburg · Tel.: 04102/4952-0 · Fax: 04102/4952-70 · info@prebena-ahr.de