

**Artikelnummer:** 151476

**Kurzbeschreibung:** EHA-veiligheidsrooster R12, 1000 mm, 10 m rol

**Langbeschreibung:** Industrieroster extreem slipbestendig, 10 m rol: Industrieroster, extreem antislip door de grote, geprofileerde loopvlakken. Voor bij werkplekken met bijzonder veel olie, vet en smeer, biedt dit industrieroster +12 een extreme antislip (R12/V10) volgens DIN 51130.

- mechanische belastbaarheid: 1800 kg/vierk.m
- rollengte: max. 30 m
- dikte: 18 mm
- kleur: antraciet-grijs

