



Descrizione

Imbuto Drychter in polietilene infrangibile (HD-PE), colore rosso

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Nessun trabocco durante il travasamento di liquidi
- Nessuna goccia dopo l'estrazione
- Scala graduata per un dosaggio preciso
- Disassemblabile per la pulizia e riasssemblabile in pochi secondi
- Con occhio di sospensione
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- $w = \varnothing$ della bocca dell'imbuto Drychter = 140 mm
- $e = \varnothing$ del bocchettone di immissione = 15 mm
- Capacità circa 400 ml

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	959100
GTIN	4007228959093
Tariffa doganale	39241000
Unità di imballaggio	12

Colore	rosso
Volume in L	0,40
Peso (kg)	0,06
P x L x A (mm)	140 x 140 x 167

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
P x L x A (mm)	480 x 280 x 210

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,985
------------------------------------	--------------

Pallet

Numero di scatole	54
Numero di strati	9
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,04

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	73,19