

Lutz

Akku-Kanisterpumpenset

B2 Battery PVDF 32-R DL

Bedienung per Druckknopf,
maximale Förderleistung 80 l/min,
Pumpwerk aus Hastelloy®
C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus
Polyvinylidenfluorid

Artikelnummer: 222395



Lutz Kanisterpumpen-Set B2 Battery PVDF 32-R DL

maximale Flexibilität durch Akkubetrieb



Akku-Kanisterpumpenset

- Set bestehend aus: Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole
- für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 400 mPas
- Geeignet für Kanister
- BLDC-Motor
- Bedienung per Druckknopf
- maximale Förderleistung 80 l/min
- Stromanschluss 21,6 V, Motor mit 260 W
- Motor schaltet bei Überlast automatisch ab
- Pumpwerk aus Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus Polyvinylidenfluorid
- Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät






Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	max. Viskosität	400 mPas
Fass-/Container-Handling	Pumpe	max. Förderleistung l/min	80 l/min
Pumpentyp	Akku-Kanisterpumpenset	Fördermediumtemperatur	-15 °C bis +90 °C
Set	ja	Stromanschluss	21,6 V
Lagerbehälter	Kanister	Motortyp	BLDC-Motor
Medium	konzentrierte Laugen und Säuren	Motorleistung	260 W
Bedienung	Druckknopf	Motor Funktion	schaltet bei Überlast automatisch ab
Material Pumpwerk	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	Ausführung	Pumpwerk B2
Material Gehäuse	Polyvinylidenfluorid	Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Förderhöhe/Saughöhe	8 m	WEEE-Registrierungsnummer	DE53987133
Tauchrohrdurchmesser	32 mm	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Tauchtiefe	500 mm	Gewicht	2 kg
Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole		

Zubehör

222402		Ladegerät für Akku-Kanisterpumpe, elektrische Spannung 21,6 V
223828		Akku für Kanisterpumpe, elektrische Spannung 21,6 V

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm