

KERN FK50.

Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft):	963-2610
DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	963-3610
DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft):	963-1610
Werkskalibrierschein (Druckkraft):	961-2610
Werkskalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	961-3610
Werkskalibrierschein (Zugkraft):	961-1610

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 235 x 80 mm
Bruttogewicht:	880 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	730 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	195 x 82 x 35 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	195 x 82 x 35 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,020 N
Messbereich [Max]:	50 N
Messfrequenz:	1000 Hz
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Voreingestellte Einheit:	N
Überlastschutz (von [Max]):	200 %

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Funktionen

Anzeige drehbar:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	25 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	UK US EURO CH