



ein *intercable* Produkt

### 3/8" Steckschlüsseinsatz, normal Innen-12-kant

- Ausführung 45 mm
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff

### 1/2" Steckschlüsseinsatz, normal Innen-12-kant

- Ausführung 55 mm
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff



#### 3/8" 12-kt



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Steckschlüsseinsatz SW 8	2135208	1504208	29
Steckschlüsseinsatz SW 10	2135210	1504210	29
Steckschlüsseinsatz SW 12		1504212	29
Steckschlüsseinsatz SW 13	2135213	1504213	30
Steckschlüsseinsatz SW 14	2135214	1504214	30
Steckschlüsseinsatz SW 17	2135217	1504217	38
Steckschlüsseinsatz SW 19	2135219	1504219	42
Steckschlüsseinsatz SW 22	2135222	1504222	42

#### 1/2" 12-kt



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Steckschlüsseinsatz SW 10	2135410	1504110	55
Steckschlüsseinsatz SW 11	2135411	1504111	56
Steckschlüsseinsatz SW 12	2135412	1504112	57
Steckschlüsseinsatz SW 13	2135413	1504113	58
Steckschlüsseinsatz SW 14	2135414	1504114	59
Steckschlüsseinsatz SW 17	2135417	1504117	63
Steckschlüsseinsatz SW 19	2135419	1504119	71
Steckschlüsseinsatz SW 22	2135422	1504122	87
Steckschlüsseinsatz SW 24	2135424	1504124	98
Steckschlüsseinsatz SW 27	2135427	1504127	121
Steckschlüsseinsatz SW 32	2135432	1504132	162

ein *intercable* Produkt

### Schraubendrehereinsätze mit 3/8" Aufnahme für Innen-6-kant Schrauben

- normale Ausführung 50 mm / lange Ausführung 120 mm
- Die Schraubendrehereinsätze sind aus legiertem und gehärtetem Stahl gefertigt.
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff




### Schraubendrehereinsätze mit 1/2" Aufnahme für Innen-6-kant Schrauben

- normale Ausführung 85 mm
- Die Schraubendrehereinsätze sind aus legiertem und gehärtetem Stahl gefertigt.
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff



### Schraubendrehereinsätze mit 1/2" Aufnahme für Innen-6-kant Schrauben

- lange Ausführung 135 mm
- Die Schraubendrehereinsätze sind aus legiertem und gehärtetem Stahl gefertigt.
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff



#### 3/8" normal

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Inbuseinsatz SW 4	2140244	1505204	29
Inbuseinsatz SW 5	2140245	1505205	29
Inbuseinsatz SW 6	2140246	1505206	30
Inbuseinsatz SW 8	2140248	1505208	33

#### 3/8" lang

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Inbuseinsatz SW 4	2140104	1506204	49
Inbuseinsatz SW 5	2140105	1506205	54
Inbuseinsatz SW 6	2140106	1506206	69
Inbuseinsatz SW 8	2140108	1506208	70

#### 1/2" normal

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Inbuseinsatz SW 4	2140504	1505104	76
Inbuseinsatz SW 5	2140505	1505105	78
Inbuseinsatz SW 6	2140506	1505106	81
Inbuseinsatz SW 8	2140508	1505108	84
Inbuseinsatz SW 10	2140510	1505110	90

#### 1/2" lang

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	⚖
Inbuseinsatz SW 4	2140604	1506104	83
Inbuseinsatz SW 5	2140605	1506105	88
Inbuseinsatz SW 6	2140606	1506106	95
Inbuseinsatz SW 8	2140608	1506108	100
Inbuseinsatz SW 10	2140610	1506110	107

Zum Webshop