




## VERLUX

**Einbauleuchte, LED, 3000K, mattweiß, L/B/T  
8,5/8,5/4,5 cm, 10W**

Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und Größen erhältlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in der Farbe weiß. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den breitstrahlenden Abstrahlungswinkel von 80° eine homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                              | 112682            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                 |
| IP Code                               | IP 20             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02             |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule         |
| Montage                               | Einbau            |
| Montagedetails                        | Decke             |
| Dimmbar                               | Ja                |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA            |
| Schutzklasse                          | II                |
| Wattage                               | 11 W              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 13 A              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 28 µs             |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.03              |
| Lumen                                 | 940 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel                        | 80 °              |
| Farbe                                 | weiß              |
| CRI                                   | 80                |
| LXXBXX Daten                          | L70B50            |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916585 |  |
|--------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Lebensdauer</b>       | 35000 h  |
| <b>Länge</b>             | 8.5 cm   |
| <b>Breite</b>            | 8.5 cm   |
| <b>Tiefe</b>             | 4.5 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>      | 0.171 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.238 kg |
| <b>Ausschnittsform</b>   | rund     |
| <b>Einbautiefe</b>       | 4.5 cm   |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 7.5 cm   |
| <b>BIG WHITE Seite</b>   | 227      |