

Artikelnummer: 126003

Kurzbeschreibung: Elektrolifter WP70 S, Tragkraft 70 kg, kurzer Mast

Langbeschreibung: Elektrolifter WP70, vollautomatisch, Überlastungsschutz, Tragkraft max. 70 kg: Mit dem vollautomatischen Elektrolifter WP70 lassen sich Lasten von bis zu 70 kg spielend leicht manövrieren. Seine schlanke Form ermöglicht es, ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einzusetzen. Die Lastverteilung erfolgt gleichmäßig auf alle vier Räder, der Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm vor der Hubsäule. Serienmäßig ausgestattet ist der Elektrolifter WP70 mit einem Überlastschutz und einer Sicherheitskupplung. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 125 mm bzw. 270 mm



pro Sekunde und ist damit die schnellst am Markt. Die Hubsäule besteht aus Aluminium, das Untergestell sowie der Handgriff sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Als sehr angenehm bei der täglichen Arbeit mit dem Elektrolifter WP70 erweist sich seine geringe Geräusentwicklung und der leistungsstarke 24 V DC-Motor. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Zahnriemen. Das Ladegerät: 1,8A V/24 V ist im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage ist der Elektrolifter WP70 auch in einer ESD-Ausführung lieferbar. Außerdem ist ein breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen auf Anfrage erhältlich. Ebenfalls auf Anfrage gibt es spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche mit komplettem Zubehörsortiment. Der WP70 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. WP70 Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1354 mm Außenmaße: L 677 x B 455 x H 1517 mm Plattformgröße: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: V-förmig Breite Fahrgestell innen/außen: vorne 407 mm WP70 EM Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1754 mm Außenmaße: L 677 x B 455 x H 1917 mm Plattformgröße: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: V-förmig Breite Fahrgestell innen/außen: vorne 407 mm WP70 EM Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1784 mm Außenmaße: L 747 x B 560 x H 1912 mm Plattformgröße: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 480/560 mm WP70 S Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1062 mm Außenmaße: L 721 x B 450 x H 1225 mm Plattformgröße: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 142/222 mm WP70 Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1384 mm Außenmaße: L 747 x B 560 x H 1512 mm Plattformgröße: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 480/560 mm WP70 S Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1089 mm Außenmaße: L 747 x B 560 x H 1217 mm Plattformgröße: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 480/560 mm