

Artikelnummer: 195586

Kurzbeschreibung: Heizgerät VENTUS 1500, Leistung 15000 W, IPX4, 4 Heizstufen, B 410 x T 360 x H 550 mm, schwarz-gelb

Langbeschreibung: Heizgerät VENTUS 1500, Leistung 15000 W, IPX4, 4 Heizstufen, B 410 x T 360 x H 550 mm, schwarz-gelb: Wenn es in großen Räumen schnell warm werden soll, ist eine leistungsstarke Zweckheizung wie das mobile Heizgerät VENTUS 1500 die perfekte Lösung. Bis zu 120 m² lassen sich in 4 Heizstufen mit dem Heizlüfter erwärmen. Große Räume bei klirrender Kälte ausreichend zu beheizen, ist eine echte Herausforderung. Für das VENTUS 1500 kein Problem! Das kompakte, schwarz-gelbe Gerät mit den Abmessungen von B 410 x T 360 x H 550 mm ist mit 4 Heizstufen, 3 Gebläsestufen und einem Thermostat ausgestattet. Aufgrund der außergewöhnlichen Effektivität eignet es sich besonders für Garagen, Werkstätten und andere große Räume. Für ein Maximum an Betriebssicherheit sorgt bei dem Heizgerät VENTUS 1500 ein integrierter Überhitzungsschutz. Zudem entspricht es der Schutzklasse IPX4. Genutzt wird die Zweckheizung als Standmodell für den gelegentlichen Gebrauch und in gut isolierten Räumen. Weitere Details: 4 Heizstufen und drei Gebläsestufen Thermostat mit integriertem Überhitzungsschutz Heizleistung: 95, 5000, 10000 bzw. 15000 W Spannung: 400 V Stecker: CEE 16 Schutzklasse IP X4 Temperaturbereich zwischen 5 °C - 30 °C Maximale Raumgröße: 300 m³ Für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet Farbe: schwarz-gelb Maße: B 410 x T 360 x H 550 mm



EAN/GTIN: 7640110921883