

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 3 m x
300 mm, empattement 125 mm

Numéro d'article: 126778



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux











- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 300 mm
- largeur 380 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur du produit transporté ju | 500 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à rouleaux | longueur min. du produit transpo | 375 mm |
| composants de | élément pour convoyeur | empattement | 125 mm |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| convoyeur | | |
| type de roulettes | rouleau de manutention | hauteur de cadre 70 mm |
| matériau de roulette | acier | largeur de cadre 40 mm |
| diamètre de rouleau | 50 mm | matériau de cadre acier |
| longueur de convoyeur | 3 m | surface de cadre galvanisé |
| extensible | non | forme de cadre profilé en U |
| largeur de convoyeur | 300 mm | Poids 47,6 kg |
| largeur | 380 mm | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 130334 | · | courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 125 mm |
| 130469 | · | courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 125 mm |
| 130629 |  | passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 125 mm, avec charnières et équilibreur |
| 133423 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 135291 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 135305 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 135418 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 508095 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508101 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508108 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508114 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508121 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |