

## Thurmetall armoire pour ordinateur BASIC

hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm, support clavier et souris rabattable, réglette multiprise 4 prises de courant, prises exécution DE, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

Numéro d'article: 146116



THURMETALL



## Thurmetall Armoire informatique BASIC

### Modèle DE avec prises de courant à contact de protection

armoire pour ordinateur

- hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm
- structure en acier
- support clavier et souris rabattable
- réglette multiprise 4 prises de courant
- prises exécution DE
- porte battante vitrée
- 2 niveaux
- force par plateau 60 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

|                             |                             |                          |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| type de meuble              | armoire                     | couleur de la face avant | bleu clair   |
| type d'armoire              | armoire pour ordinateur     | couleur du corps         | bleu pigeon  |
| type de porte               | porte vitrée                | verrouillable            | oui  |
| hauteur                     | 1900 mm                     | système de fermeture     | verrouillage centralisé                                    |
| largeur                     | 750 mm                      | indice de protection IP  | 20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux |
| profondeur                  | 400 mm                      | poignée                  | poignée  |
| équipement armoire          | Tablettes, rampe électrique | soubassement             | 4 roulettes pivotantes                                     |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce                     | matériau                 | acier  |
| charge tablette             | 60 kg                       | surface de tablette      | galvanisé  |
| tablette réglable au pas    | 25 mm                       | surface de face avant    | finition peinture époxy                                    |
| roulant                     | oui                         | surface de corps         | finition peinture époxy                                    |
| Variante nationale          | exécution DE                | Poids                    | 46,68 kg   |