

## ZARGES

### caisse de transport en aluminium

#### Mini-Box

hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, capacité 42 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein

Numéro d'article: 203808



### ZARGES Caisse combinée en aluminium Mini-Box

caisse de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 220 x 550 x 350 mm
- capacité 42 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière avec joint d'étanchéité
- verrouillable avec fermeture à rabat avec serrure à cylindre
- Poignée de transport
- 10 années de garantie



## Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	oui	structure de cloison	plein
capacité	42 l	soubassement	plein
matériau	aluminium	convient pour aliments	non
hauteur	240 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	220 mm	dispositif de support	Poignée de transport
longueur	600 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	550 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	400 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur intérieure	350 mm	système de fermeture	fermeture à rabat avec serrure à cylindre
couvercle	oui	kit	non
type de couvercle	couvercle à charnière	garantie	10 années
équipement couvercle	joint d'étanchéité	Poids	4,2 kg

## Accessoires

139312		Range-outils, pour caisse de transport, longueur x largeur 435 x 290 mm
139313		antivol U, pour caisse de transport, 3 chiffres
203812		séparateur, pour caisse de transport 42 l, en aluminium
209199		kit de conteneurs de transport aluminium, en aluminium naturel, parois plein, fond plein

## Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair