

## Hymer échelle laveur de vitres

23 échelons profilés antidérapants,  
longueur de lisse 7,1 m, à quatre  
parties, en métal léger

Numéro d'article: 224601



**HYMER**



## Hymer Échelle laveur de vitres





### 1 jeu de 4 pièces

échelle laveur de vitres






- 23 échelons profilés antidérapants
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 6,36 m
- longueur de lisse 7,1 m
- largeur 110 mm
- connexion échelons/lisse vissé
- à quatre parties
- application sûre grâce à crochet de sécurité pour le blocage
- entretoise en extrémité de lisse
- en métal léger
- charge max. 120 kg
- poids 22,3 kg
- 10 années de garantie

technique de montée	échelle d'appui	connexion d'échelons/de longeron	vissé
type d'échelle	échelle laveur de vitres	soubassement	entretoise
matériau	métal léger	force	120 kg
longueur de longeron	7,1 m	utilisation	à un côté
hauteur de travail	6,36 m	rabattable	non
nombre d'échelons	23	roulant	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	Pour escalier	non
largeur	110-845 mm	garantie	10 années
exécution échelle	à quatre parties	Poids	22,3 kg
équipement de sécurité échelle	crochet de sécurité pour le blocage		

## Accessoires

224585		Crochet de suspension, pour escabeau à échelons, force 25 kg
231361		Kit de rallonges pour marches, pour échelle laveur de vitres, en aluminium
231362		Rallonge pour marche, pour échelle laveur de vitres, en aluminium
231363		Rallonge pour marche, pour échelle laveur de vitres, en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir