


tapis antifatique

Zwolle

système emboîtable, longueur x largeur 1630 x 970 mm, En caoutchouc/nitrile avec surface DiamondGrid™ fermée coloris noir/orange, antidérapant, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235527



tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- système emboîtable
- longueur x largeur 1630 x 970 mm
- En caoutchouc/nitrile avec surface DiamondGrid™ fermée coloris noir/orange
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- antidérapant
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181








Détails techniques

équipement du poste de revêtement de sol





largeur 970 mm

travail			
revêtement de sol	tapis antifatigue	épaisseur	20 mm
confection	système emboîtable	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	fonction revêtement de sol	antidérapant
convient pour (application)	sollicitations élevées	conducteur d'électricité	non
lieu d'utilisation	intérieur	difficilement inflammable	non
matériau de surface de roulement	caoutchouc/nitrile	résistance	Huiles, produits chimiques
surface de revêtement de sol	fermée	norme	DIN 51130 // BGR 181
couleur	noir/orange	Poids	115 kg
longueur	1630 mm		

Accessoires

235529		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 1520 mm, en orange
235530		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en orange
235551		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en noir
235552		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en jaune
235553		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en noir
235554		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute