

## Hupfer rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800  
x 975 x 600 mm, charge max. par  
tablette 150 kg, 4 niveaux avec  
table en aluminium, utilisation  
unilatéral - conçu pour un montage  
mural, montants anodisé, niveaux  
anodisé

Numéro d'article: 521615



**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

### Rayonnage suivant

rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant




- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 975 x 600 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 950 x 540 mm
- 4 niveaux avec table en aluminium
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en aluminium
- montants anodisé
- niveaux anodisé
- montants avec pieds de réglage de hauteur
- montants avec caches supérieurs
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté

- avec label de sécurité GS
- connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette 30 %)




## Détails techniques

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| type de meuble              | rayonnage                            | profondeur de compartiment      | 540 mm   |
| type de rayonnage           | rayonnage pour denrées alimentaires  | utilisation                     | unilatéral   |
| convient pour (secteurs)    | secteurs alimentaires et hygiéniques | équipement rayonnage            | tablettes  |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable                   | rayonnage fonction              | transformation en rayonnage d'angle                          |
| champ de rayonnage          | rayonnage suivant                    | surface de tablette             | anodisé  |
| matériau                    | aluminium                            | surface de montant              | anodisé  |
| hauteur                     | 1800 mm                              | alignement angle d'installation | droit  |
| largeur                     | 975 mm                               | exécution couleur               | aluminium, anodisé   |
| profondeur                  | 600 mm                               | équipement montant              | cache supérieurs   |
| charge maxi par tablette    | 150 kg                               | soubassement                    | pieds de réglage de hauteur                                  |
| charge maxi par élément     | 1200 kg                              | livraison                       | démonté  |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce                              | volume de livraison             | rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre |
| type tablette/niveau        | table en aluminium                   | certification                   | GS   |
| tablette réglable au pas    | 150 mm                               | Poids                           | 15,2 kg  |
| largeur de compartiment     | 950 mm                               |                                 |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522083 |  | contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en aluminium   |
| 589878 |  | connecteur d'angle pour rayonnage sans boulons, en aluminium  |
| 590141 |  | tablette pour rayonnage pour denrées alimentaires, largeur x profondeur 950 x 540 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg, en aluminium, anodisé |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique          |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |