



Der schnelle Industrie- und Bürodruker für größere Druckvolumen. Auch als Colourversion.



Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Geschwindigkeit – OKIs Flaggschiff unter den 24-Nadel-Druckern

Der ML 395B ist der schnellste Drucker mit der höchsten Leistungsqualität aus der Palette der 24-Nadel-Drucker von OKI. Er wird besonders für die hochvolumige Datenverarbeitung empfohlen. Der ML 395C ist die Farbversion dieses Druckers, eine ausgezeichnete Wahl für Berichte, in denen man Textpassagen farblich hervorheben muss (z.B. Bilanzen, Inventurlisten, Etiketten) und wo Wert auf Qualität für große Volumen gelegt wird.

Hauptmerkmale der Drucker ML 395B/ML 395C

- 136-Spalten-Nadeldruker für große Volumen
- 24-Nadel-Druckkopf mit langer Lebensdauer
- Druckgeschwindigkeit bis zu 607 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Durchschreibsätze (Original + 3 Durchschläge)
- Vielfach bewiesene Zuverlässigkeit auch in ungünstigen Umgebungen und für Hochleistungs-Text- und -Datenverarbeitungsaufgaben
- Ideal für Ausgaben in hoher Geschwindigkeit und in Briefqualität mit dem Zusatzvorteil Farbdruk (ML 395C)
- Ebenfalls gut geeignet für Buchhaltung/Verwaltung – hervorragende Papierverarbeitungsfähigkeiten für eine Vielzahl von Medien



Microline 395

		ML 395B	ML 395C
Artikelnummer		00035713	00035813
Hauptmerkmale	Anzahl Nadeln	24	
	Anzahl Durchschläge	4 (1 Original und 3 Kopien)	
Geschwindigkeit	Normaldruck (12 cpi/10 cpi)	486 cps / 405 cps	
	Schöndruck (12 cpi/10 cpi)	162 cps / 135 cps	
	Höchste Druckgeschwindigkeit (15 cpi)	607 cps	
Font & Druckmerkmale	Spaltenbreite (10 cpi)	136 Zeichen	
	Max. bei Komprimierung	272 Zeichen	
	Schriftgrößen	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional	
	Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi	
	Residente Schriften	Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, NLQ, High-Speed Draft, Utility + Standard-Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, ZIP-Code (Postnetzbarcode)	
Schrifttypen	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen		
Kompatibilität	Drucker-Emulationen	Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM	
Schnittstellen	Standard-Schnittstellen	Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar	
Papierverarbeitung	Endlospapier	76 – 406 mm	
	Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	Einzelblatt: 25,4 mm Endlos: 23,3 mm	
	Standard	halbautomatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Abriss bei null, Schubtraktoren hinten	
	Optional	Zugtraktor, Schubtraktor mit Antrieb	
Produktspezifikationen	Maße (H x B x T)	180 x 570 x 417 mm	
	Gewicht	17 kg	
	Pufferspeicher	Standardpufferspeicher 23 KB	
	Geräusentwicklung	58 dB (A) Normalbetrieb, 56 dB (A) Quiet Mode	
Elektrische	Spannung	230 V AC (+6 %, -14 %)	
Anschlusswerte	Frequenz	50/60 Hz (±2 %)	
Verbrauchsmaterial	Druckkopf	200 Millionen Zeichen	
	Farbband (schwarz)	5 Millionen Zeichen	
	Farbband (Farbe)	Nicht zutreffend	7 Millionen Zeichen (insgesamt)
Zuverlässigkeit	MTBF	8.000 Stunden	
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.	

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen.

Beschreibung	Lebensdauer	Artikelnummer
Farbband, schwarz	5 Millionen Zeichen	09002311
Farbband, farbig	bis zu 2,1 Millionen Zeichen je Farbe	09002312

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43 (0)2236/677 110
 FAX: +43 (0)2236/677 110-999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 BASLERSTRASSE 15
 CH-4310 RHEINFELDEN
 TEL.: +41 (0)61/827 94 94
 FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker

POS



OKI
 PRINTING SOLUTIONS