

**Artikelnummer:** 126136

**Kurzbeschreibung:** Elektrolifter WP 200 EM,  
Tragkraft 200 kg, Edelstahl, verlängerter Mast

**Langbeschreibung:** Elektrolifter WP200,  
Hubgeschwindigkeit 270 mm/sec., Tragkraft max.  
200 kg: Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von  
200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen.  
Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet  
schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit  
von 270 mm pro Sekunde und seine geringe  
Geräusentwicklung macht ihn bei den  
Mitarbeitern zu einem beliebten Hilfsmittel. Die  
Lastenverteilung erfolgt gleichmäßig auf alle vier  
Räder und der Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm  
vor der Hubsäule. Der Elektrolifter WP200 ist



serienmäßig mit einem Überlastschutz und einer Sicherheitskupplung ausgestattet. Sehr geschätzt wird auch seine gute Beweglichkeit und das einfache Manövrieren, was sich vor allem bei beengten Raumverhältnissen sehr positiv bemerkbar macht. Die Hubsäule besteht aus Aluminium. In seiner stabilen Ausführung bestehen das Untergestell und der Handgriff aus lackiertem Stahl. Der leistungsstarke 24 V DC-Motor des Elektrolifters WP200 sorgt für einen kraftvollen Antrieb über einen verstärkten Zahnriemen. Ein Ladegerät: 2A V/24 V gehört mit zum Lieferumfang. ESD-Ausführungen sind auf Anfrage auch lieferbar. Der WP200 verfügt über ein breites Angebot von Zubehör bzw. Lastaufnahmen, die auf Anfrage verfügbar sind. Außerdem gibt es spezielle Elektrolifter in Edelstahl für die Lebensmittel-, Pharma und Hygienebranche. Auch hier besteht auf Anfrage ein komplettes Zubehörsortiment. Der Elektrolifter WP200 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. WP200 Höhe minimal/Höhe maximal: 84/1682 mm Außenmaße: L 848 x B 534 x H 1976 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 430/480 WP200 EM Tragkraft: 200 kg Höhe minimal/Höhe maximal: 84/2084 mm Außenmaße: L 848 x B 534 x H 2376 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 430/480 WP200 EM Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 80/2080 mm Außenmaße: L 899 x B 540 x H 2410 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 470/550 WP200 S Tragkraft: 200 kg Höhe minimal/Höhe maximal: 84/1284 mm Außenmaße: L 848 x B 534 x H 1567 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 430/480 WP200 Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 80/1650 mm Außenmaße: L 899 x B 550 x H 1980 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 470/550 WP200 S Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 80/1280 mm Außenmaße: L 899 x B 550 x H 1610 mm Ausführung Plattform: Edelstahl Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/außen: 470/550