

Artikelnummer: 129953

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen mit Bordwänden, Lufträder, 2460 x 1210 mm

Langbeschreibung: Handpritschenwagen mit Bordwänden, Lufträder, 2460 x 1210 mm: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl. Die Holzbordwände sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 250 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 2460 x 1210 mm
Ladeflächenmaße: 2700 x 1290 mm

Tragkraft: 1500 kg
Eigengewicht: 221 kg



Au
Ladeflächenhöhe: 500 mm in
Radabmaß: 410 x 110 mm

EAN/GTIN: 4250448504196