

Productinformatie

33 03 160

- 9,0 mm brede bekken, op 1,5 mm dun toelopende
- Gladde grijpvlakken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Weverstang



Algemeen

Artikel-nr.	33 03 160
EAN	4003773016670
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	103 g
Afmetingen	160 x 53 x 13 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	7,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	9,0 mm
Beklengte (L3)	55,0 mm
Kopbreedte (W3)	15,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen