

## Broszura informacyjna

# 83 20 015

## Klucz nastawny do rur 45°

DIN 5234

- Wzór szwedzki
- Szczęki wygięte pod kątem 45°
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



### Ogólna

Nr art.	83 20 015
EAN	4003773014225
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	1.408 g
Wymiary	430 x 59 x 24 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres pracy	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/8
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 60 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 1/2 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

