

Broszura informacyjna

88 01 400

KNIPEX Alligator® XL

Szczypce do rur

DIN ISO 8976



- Klasyk wśród narzędzi teraz także o długości 400 mm
- Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz
- Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Solidny mechanizm regulacji odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu, szczególnie przydatny do prac na zewnątrz
- 11-stopniowy mechanizm zapadkowy z zakresem chwytu do 3 1/2", optymalne dopasowanie do chwytanego przedmiotu i wygodna pozycja rękojeści
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	88 01 400
EAN	4003773075844
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	1.175 g
Wymiary	400 x 75 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	11
Zakres pracy dla rur całowych (średnica)	Ø 3 1/2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	95 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 90 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych