

Produktinformation

88 02 300 T

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	88 02 300 T
EAN	4003773080183
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	595 g
Abmessungen	300 x 65 x 25 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand

