


## dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, pour longueur de tuyau 20 m, pour air comprimé, eau, huile, 30 bar, DN 19

Numéro d'article: 106599



## Enrouleurs de tuyaux

pour eau, air comprimé et huile

dérouleur de tuyaux

- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier ouvert
- pour longueur de tuyau 20 m
- pour air comprimé, eau, huile
- 30 bar
- DN 19
- raccordement 1"
- hauteur de construction 625 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale




## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	hauteur de construction	625 mm
type de boîtier	ouvert	installation	mur
pour longueur du tuyau	20 m	matériau	acier
Diamètre intérieur	DN 19	surface	avec revêtement en plastique
raccordement	1"	couleur	RAL5010/7036
fluide	air comprimé, eau, huile	tuyau/câble incl.	non
pression max.	30 bar	Poids	51 kg

## Accessoires

156837	·	Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, pour fixation murale, 165 ° pivotant
156972	·	Guidage enrouleur tuyaux pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, avec 30 bar, DN 19

## Cela s'adapte aussi ...

501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm