

## ZARGES

### zwaarlast-aanlegladder

Z600

6 sporten met antislipprofiel,  
balklengte 1,82 m, van aluminium,  
geëloxeerd

Artikelnummer: 139278



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## ZARGES Zwaarlastaanlegladder Z600

hoog draagvermogen tot 250 kg

zwaarlast-aanlegladder

- 6 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,65 m
- balklengte 1,82 m
- sporten diepte 60 mm
- breedte 380 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- van aluminium, geëloxeerd
- gewicht 3,8 kg



## Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
laddertype	zwaarlast-aanlegladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	oppervlak steel	geëloxeerd
lengte paal	1,82 m	gebruik	eenzijdig
sporten aantal	6	in-/uitklapbaar	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	verrijdbaar	nee
diepte sport	60 mm	ladder voor op de trap	nee
breedte	380 mm	gewicht	3,8 kg

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE