

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 70 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 125 x 28 mm, naaf met glijlager, naaf lengte 32 mm, velg van kunststof in grijs

Artikelnummer: 139674



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Wiel

wiel

- draagvermogen 70 kg
- met rubberbanden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 125 x 28 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 32 mm
- velg van kunststof in grijs
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparatenwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	70 kg	naaflengte	32 mm
banden	rubber	wielbreedte	28 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	kleur velg	grijs
wiellager	glijlager	gewicht	0,168 kg

