

## pont de chargement

longueur x largeur 1500 x 1250 mm, force 1200 kg, butée de sécurité pour protection antidérapante, en aluminium

Numéro d'article: 199716



## Pont

pont de chargement






- longueur x largeur 1500 x 1250 mm
- force 1200 kg
- différence de hauteur min. / max. 80 / 190 mm
- butée de sécurité pour protection antidérapante
- en aluminium
- surface de roulement antidérapant
- avec label de sécurité GS

## Détails techniques

|                                |                     |                               |   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| équipement du poste de travail | moyen de chargement | charge                        | 1200 kg   |
| type d'aide au chargement      | pont de chargement  | équipement aide au chargement | butée de sécurité pour protection antidérapante |
| longueur                       | 1500 mm             | matériau                      | aluminium                                       |
| largeur                        | 1250 mm             | surface de roulement          | antidérapant                                    |
| différence de hauteur min.     | 80 mm               | certification                 | GS  |
| différence de hauteur          | 190 mm              | Poids                         | 47 kg   |

max.

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148637 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite   |
| 202880 |  | diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 204206 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein  |
| 400932 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm                          |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières  |