

## Rocholz dérouleur 5000

largeur de coupe 750 mm, Pour un diamètre de la roulette de 750 mm, hauteur x profondeur 810 x 970 mm, soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins



Numéro d'article: 208336

## Rocholz Système de coupe 5000

### Dérouleur sous plan

Rocholz dérouleur 5000




- largeur de coupe 750 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 750 mm
- dispositif de coupe : 2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens
- hauteur x profondeur 810 x 970 mm
- force 200 kg
- soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- à poser au sol
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 7016/RAL2002
- avec label de sécurité GS

### Détails techniques








type d'emballage	dérouleur	installation	sol
mode d'emballage	manuel	roulant	oui
convient pour (produit/matériau)	papier, carton, film souple	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
largeur de coupe	750 mm	matériau	acier
diamètre de roulette	750 mm	surface	finition peinture époxy
charge	200 kg	couleur	RAL 7016/RAL2002

dispositif de coupe	2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens	certification GS
hauteur	810 mm	Poids 38 kg
profondeur	970 mm	

## Accessoires

208364		compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 750 mm
208369		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour papier et carton
208370		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour films

## Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
552562		carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m <sup>2</sup>