

## ZARGES

### Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 0,8 m, bordes  
breedte x diepte 600 x 400 mm, 4  
treden met profiel (incl. bordes), 45°  
helling, van aluminium, 2 wielen



Artikelnummer: 219775



## ZARGES Bordestrap

### Helling 45°

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 0,8 m, bordes breedte x diepte 600 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 4 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- hoogte 0,8 m
- 45° helling
- uitlading 1,27 m
- van aluminium
- leuning als accessoire (niet bij inhoud levering inbegrepen)
- 2 wielen
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- gewicht 35,6 kg

## Technische details

|                  |                    |                       |                                  |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| stijgtechniek    | bordestrap         | uitlading             | 1,27 m                           |
| materiaal        | aluminium          | hoogte                | 0,8 m                            |
| gebruik          | eenzijdig          | belastbaar tot        | 300 kg                           |
| hoogte sokkel    | 0,8 m              | treden belastbaar tot | 150 kg                           |
| breedte sokkel   | 600 mm             | in-/uitklapbaar       | nee                              |
| diepte sokkel    | 400 mm             | verrijdbaar           | ja                               |
| treden aantal    | 4                  | veiligheidsbeugel     | nee                              |
| type trede/sport | treden met profiel | leuning               | als accessoire (niet inbegrepen) |
| breedte treden   | 600 mm             | onderbouw             | 2 wielen                         |
| kanteling        | 45 °               | gewicht               | 35,6 kg                          |

## Gerelateerde Producten

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 219789 |   | leuning voor bordestrap, 45° helling, Voor 4 treden |
| 219790 |  | leuning voor bordestrap                             |